

**Dvojitá brúska DS s odsávaním, 400V, Typ: DS12/250A****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077514 DS12/250A
GTIN	2050001674128
Trieda položky	03S

**Popis****Prevedenie:**

Dvojitá brúska s odsávaním integrovaným v stojane.

Prach z brúsenia sa účinne oddeľuje pomocou vodného filtra a následných plastových predradených filtrov a dodatočných filtrov. **Dodanie bez brúsnych kotúčov.**

**Upozornenie:**

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100.

**Technický opis**

Príkonnosť	730 W
Prepravný objem Odsávanie	6 m <sup>3</sup> /min
Hmotnosť	115 kg
maximálne otáčky	1450 min <sup>-1</sup>
Označenie výrobcu	DS12/250A
Šírka brúsneho kotúča T	32 mm

Ø otvoru brúsneho kotúča H	51 mm
Ø brúsneho kotúča D	250 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Dvojitá brúska

## Príslušenstvo

Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596510 NK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596510 SC80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596510 EK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK80	596510 EK80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK36	596510 NK36
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60