

Garant**Upínací trň Whistle-Notch, HSK-A 63, Ø upnutia D1: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	304870 25
GTIN	4045197504883
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- S dorazovou skrutkou.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Poznámka:

Nástroj sa upína zo strany pomocou upínacej skrutky a zozadu sa opiera o dorazovú skrutku. To zaručuje upnutie bez vôle a chod bez vibrácií.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou a vhodnou upínacou plochou (2°) podľa DIN 1835 E a DIN 6535 HE.

Nástroj je možné nastaviť axiálne. Najmä na upínanie vrtákov zo spekaného karbidu. Strata dĺžky predným prebrúsením vrtákov možno korigovať pomocou axiálneho prestavenia dĺžky v upínači nástrojov.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Ø upnutia D ₁	25 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	25
Vonkajší Ø D	65 mm
Upínač	HSK-A 63

Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-5
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 12000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

Príslušenstvo

Trubička na chladenie HSK pre HSK 25	309880 25
Nástrčný kľúč pre trubičku pre prívod chladenia HSK pre HSK 25	309890 25
Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 25	309900 25