

Garant

Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 63 A = 160, Ø trňa d₁: 27mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	306575 27
GTIN	4045197468512
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- **Upínanie -Ø 40 so 4 závitovými otvormi na montáž nožových hláv podľa DIN 2079.**
- **S otvorom na čip Balluff/RFID.**
- **Zväčšená oblasť upevnenia nákrúžku.**
- **Upravené funkčné plochy HSK.**

S otvorom v chladiacom kanáli.

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúrka na vnútorné chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

vhodný špeciálny kľúč č. 309840	27
Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	21 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	27
Ø trňa d ₁	27 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	160 mm

Vonkajší Ø D	60 mm
Ø upnutia D ₁	27 mm
Upínač	HSK-A 63 A = 160
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-3
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

Príslušenstvo

Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 27	309860 27
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 27	309840 27