

Garant**Pílový kotúč, bez povlaku, Ø × hrúbka: 160X3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	179930 160X3
GTIN	4045197887122
Trieda položky	17C

Popis**Prevedenie:**

Tvrdokovový substrát. Tvar a počet zubov špeciálne navrhnutý na obrábanie ocele. Veľmi vhodné aj pre oceľ < 1 100 N/mm².

Pílový kotúč GARANT s karbidovými hrotmi na mimoriadne hlboké rezy. Nerovnomerný sklon pílových listov na zabezpečenie hladkého chodu. Odporúčame radiálne zasúvanie, aby sa minimalizovali vibrácie a zvýšila životnosť nástroja.

Technický opis

Hrúbka	3 mm
Ø	160 mm
Ø otvora	22 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,03 mm
Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	52 mm

Počet zubov Z	28
vhodný adaptér	179902 160
Osadenie	HM
Unášacie otvory Rozostupová kružnica	43,5 mm
Počet jazdných otvorov	5
Ø jazdných otvorov	4,4 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	125	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
mokrú maximum	vhodný		