

**Posuvné meradlo, Rozsah merania: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415186 800
GTIN	4045197479846
Trieda položky	41Z

**Popis****Prevedenie:**

Nonius s matným chrómovaným povrchom bez odleskov. Meracie plochy kalené a brúsené. **Dlhé meracie čeluste vhodné na meranie veľkých obrobkov a priemerov obrobkov.** Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania.

S presným nastavením.

**Technický opis**

Odčítanie	0,05 mm
Hmotnosť	3,5 kg
Prevedenie Odčítacie diely	matne chrómované
Prevedenie Meracia plocha	kalené
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Rozsah merania	0 - 800 mm
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Členenie	1/20 mm
Balenie	stabilný box
Norma	ISO 13385
Odchýlka merania E MPE	±0,12 mm

Jemné nastavenie	áno
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

## Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000