

**HOLEX****Posuvné meradlo s predĺženými meracími čelustami, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415188 500
GTIN	4045197479860
Trieda položky	41Z

**Popis****Prevedenie:**

Nonius s matným chrómovaným povrchom bez odleskov. Meracie plochy kalené a brúsené. **Dlhé meracie čeluste vhodné na meranie veľkých obrobkov a priemerov obrobkov.** Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania.

S **veľmi dlhými meracími čelustami**, bez jemného nastavovania.

**Technický opis**

Dĺžka meracích čelustí	300 mm
Kalibrácia	A1
Prevedenie Merací Čeluste	extra dlhé meracie celuste
Rozsah merania	0 - 500 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Prevedenie Meracia plocha	kalené
Prevedenie Odčítacie diely	matne chrómované
Odčítanie	0,05 mm

Členenie	1/20 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,15 mm
Balenie	stabilný box
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

### Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500