



Vnútorý presný merací prístroj ocel' bez úchylkomeru SU, Rozsah merania: 100-160mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435040 100-160
GTIN	2050001047960
Trieda položky	46F

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne \emptyset vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.

Pevné meracie čapy **z ocele**.

Použitie:

Na presné meranie \emptyset otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.

Rozsah balenia:

Vnútorý presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Počet meracích čapov	7
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 μ m
Hĺbka merania	230 mm
Rozsah merania	100 - 160 mm
Počet meracích kotúčov	4
Centrovací tanier Šírka	75 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

KalibráciaPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 160	023210 160
---	------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer \varnothing 150	484030 150
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 2000	435142 2000
Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Digitálny číselníkOdčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Adpatér pre 2-bodové vnútorné meracie prístroje1 kus Typ 90-300	439914 90-300
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer \varnothing 125	484030 125
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 750	435142 750
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1000	435142 1000
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 250	435142 250
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1

Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 500	435142 500
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer \varnothing 100	484030 100
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1500	435142 1500