



Vnútrotný presný merací prístroj ocel' bez úchylkomeru SU, Rozsah merania: 280-510mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435040 280-510
GTIN	2050001039972
Trieda položky	46F

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne \varnothing vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.

Pevné meracie čapy **z ocele**.

Použitie:

Na presné meranie \varnothing otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútrotných profilov.

Rozsah balenia:

Vnútrotný presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Počet meracích čapov	7
Počet meracích kotúčov	4
Hĺbka merania	400 mm
Rozsah merania	280 - 510 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	1,5 μ m
Centrovací tanier Šírka	156 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

Kalibrácia Presný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 800	023210 800
--	------------

Príslušenstvo

Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1500	435142 1500
Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 250	435142 250
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1000	435142 1000
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 500	435142 500
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Digitálny číselník Odčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5

Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 750	435142 750
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 290	484030 290
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 2000	435142 2000