



## Nástroj na valčekovanie G, MK3, Ø D: 40mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	291562 40
GTIN	4060491001036
Trieda položky	29F

### Popis

#### Prevedenie:

Na použitie na CNC a konvenčných sústružníckych, frézovacích a vrtacích strojoch.  
Plynulé nastavenie v µm (rozsah nastavenia od -0,05 mm do +0,1 mm).

#### Výhoda:

**Špeciálne navrhnuté pre sériovú výrobu.** Maximálna produktivita vďaka **posuvom** od 0.05 mm do 0.3 mm **na kotúč**.

Je možná kvalita povrchu  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Automatické uvoľnenie pri zasúvaní nástroja zabraňuje poškodeniu hladkého valcovaného povrchu.

#### Použitie:

- Na mechanické zušľachtenie povrchu.
- Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu  $1400 \text{ N/mm}^2$  a tvrdosti do 45 HRC.
- Obrábanie v smere hodinových ručičiek.
- Až do triedy presnosti IT8.
- Pre otvory do Ø 49 mm.

#### Upozornenie:

Od Ø 10 mm voliteľne s vnútorným chladením.

### Technický opis

Rozsah prestavenia	-0,05/+0,1 mm
Menovitý-Ø D	40 mm
Počet roliek	8
Ø stopky $D_s$	35 mm

Úžitková dĺžka $L_N$	162 mm
Dĺžka previsu $L_A$	163 mm
Typ upínania na stopku	MK3
Druh produktu	Nástroj na valčekovanie