

ALLURIS

Presný ručný tachometer, Typ: CL



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	471300 CL
GTIN	4260244680239
Trieda položky	47F

Popis

Prevedenie:

Presný ručný tachometer v **robustnom telese z hliníkového tlakového odliatku**. Veľký digitálny displej, jednoduché ovládanie. Meranie dĺžky a rýchlosti vo voliteľných medzinárodných jednotkách. Aj so skrutkovacím adaptérom a reflexnými prvkami.

Použitie:

Meranie otáčok: 0,1 – 99 999 min.⁻¹ (mechanicky do 25 000 min.⁻¹).

Rýchlosť: 0,1– 3 810 m/min.

Meranie dĺžky: 0,0– 99 999 m

Počítanie: 0– 99 999

Rozsah balenia:

Vrátane 2 meracích hrotov, meracieho kolesa 6 palcov č. 471311, dutého lievika, predĺžovacieho hriadeľa, návodu na obsluhu, ochranného puzdra, 2 batérií č. 081561 veľ. LR6. Aj so skrutkovacím adaptérom a reflexnými prvkami.

Zvláštne príslušenstvo:

Reflexné prvky č. 471315.

Technický opis

Odstup medzi meraniami (pri optickom meraní)	150 – 1500 , maximálne 4000 mm
Počet impulzov na jedno otočenie (kontaktné meranie)	8 (s adaptérom)
Čas merania	1 s
Meracie koleso Rozsah	6 palec

Najväčšia prípustná chyba	0,006 ($\pm 0,5$ číslica) %
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	I2
Druh produktu	Ručný tachometer

Služby

Kalibrácia Otáčkomer/stroboskop Typ D	027900 D
Kalibrácia DAkkS Otáčkomer Typ D	027910 D

Príslušenstvo

Reflexná sada 35-dielne	471315
-------------------------	--------