



Nástroj na valčekovanie G, MK3, Ø D: 49mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	291562 49
GTIN	4060491001098
Trieda položky	29F

Popis

Prevedenie:

Na použitie na CNC a konvenčných sústružníckych, frézovacích a vrtacích strojoch.
Plynulé nastavenie v µm (rozsah nastavenia od -0,05 mm do +0,1 mm).

Výhoda:

Špeciálne navrhnuté pre sériovú výrobu. Maximálna produktivita vďaka **posuvom** od 0.05 mm do 0.3 mm **na kotúč**.

Je možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Automatické uvoľnenie pri zasúvaní nástroja zabraňuje poškodeniu hladkého valcovaného povrchu.

Použitie:

- Na mechanické zušľachtenie povrchu.
- Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.
- Obrábanie v smere hodinových ručičiek.
- Až do triedy presnosti IT8.
- Pre otvory do Ø 49 mm.

Upozornenie:

Od Ø 10 mm voliteľne s vnútorným chladením.

Technický opis

Menovitý-Ø D	49 mm
Počet roliek	8
Rozsah prestavenia	-0,05/+0,1 mm
Ø stopky D_s	35 mm

Úžitková dĺžka L_N	162 mm
Dĺžka previsu L_A	163 mm
Typ upínania na stopku	MK3
Druh produktu	Nástroj na valčekovanie