



## Vnútročné presné meracie zariadenie bez presného ukazovateľa Vario SV TK, Rozsah merania: 6-18mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435110 6-18
GTIN	2050001048035
Trieda položky	46D

### Popis

#### Prevedenie:

Dvojbodový porovnávaci merací prístroj, založený na **vyhotovení Schwenk. Otočný Vario SV** je modulárny systém, ktorý výmenou meracích hláv pokrýva veľké rozsahy merania. **S meracím čapom z tvrdého kovu.**

#### Rozsah balenia:

Vnútročné presné meracie zariadenie **bez** zobrazovacieho prístroja a nastavovacích krúžkov.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

#### Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.

### Technický opis

Počet meracích čapov	17
Počet meracích hláv	2
Rozsah merania	6 - 18 mm
Počet meracích kotúčov	2

Hĺbka merania	100 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

## Služby

Kalibrácia DAkkSPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023220 60
KalibráciaPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023210 60

## Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 13	484030 13
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 17	484030 17
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7	484030 7
Digitálny číselníkOdčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9	484030 9
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 6	484030 6
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 10	484030 10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 12	484030 12
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 16	484030 16
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14	484030 14

Indukčný presný úchýlkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 15	484030 15
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 8	484030 8
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10