



## Vnútrotný presný merací prístroj TK bez číselníkového úchylkomeru SU, Rozsah merania: 4,5-6mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435050 4,5-6
GTIN	2050001039989
Trieda položky	46F

### Popis

#### Prevedenie:

Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne  $\varnothing$  vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.

Pevné meracie čapy **osadené tvrdým kovom.**

#### Použitie:

Na presné meranie  $\varnothing$  otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútrotných profilov.

#### Rozsah balenia:

Vnútrotný presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

#### Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

#### Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.

### Technický opis

Rozsah merania	4,5 - 6 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 $\mu$ m
Hĺbka merania	80 mm
Počet meracích čapov	9
Centrovací tanier Šírka	4 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

## Služby

Kalibrácia Presný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023210 60
Kalibrácia DAkkS Presný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023220 60

## Príslušenstvo

Úchýlkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Merací kolík pre rozsah merania 4,5 - 6 mm TK merací $\varnothing$ 5,8	435090 5,8
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 5	484030 5
Presný odchýlkomer $\pm$ rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Merací kolík pre rozsah merania 4,5 - 6 mm TK merací $\varnothing$ 5,2	435090 5,2
Digitálny číselník Odčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 500	435142 500
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 10	484030 10
Presný odchýlkomer $\pm$ rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Merací kolík pre rozsah merania 4,5 - 6 mm TK merací $\varnothing$ 4,8	435090 4,8
Merací kolík pre rozsah merania 4,5 - 6 mm TK merací $\varnothing$ 5,4	435090 5,4

Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 250	435142 250
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 750	435142 750
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1000	435142 1000
Merací kolík pre rozsah merania 4,5 - 6 mmTK merací Ø 6	435090 6
Merací kolík pre rozsah merania 4,5 - 6 mmTK merací Ø 5,6	435090 5,6
Merací kolík pre rozsah merania 4,5 - 6 mmTK merací Ø 5	435090 5
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 2000	435142 2000
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1500	435142 1500
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 6	484030 6
Merací kolík pre rozsah merania 4,5 - 6 mmTK merací Ø 4,6	435090 4,6
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Merací kolík pre rozsah merania 4,5 - 6 mmTK merací Ø 4,5	435090 4,5
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5