


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 320, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 50X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574450 50X10
GTIN	4017359138298
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne nylonové štetiny s karbidom kremíka, zalisované do ocelového puzdra; **Ø stopky 6 mm.**

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Suché a mokré jemné brúsenie hliníka, ocele, INOX a plastov. Maximálna prevádzková teplota 80 °C.

**Technický opis**

Zrnitosť	320
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	12 mm
odporúčané otáčky	6000 min <sup>-1</sup>
Ø kefy D <sub>1</sub>	50 mm
maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm

Skratka pre brúsivo

SiC

Druh produktu

Okrúhla kefa