

HOLEX**Vanádiové kombinované kliešte izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	701852 180
GTIN	4045197887481
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Chróm-vanádiová oceľ. Ozubené čeluste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. **Na práce pod napätím do 1000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/ VDE 0682-201.**

Kliešte lesklé, rukoväti s viaczložkovým opláštením.

Norma:**DIN ISO 5746****Technický opis**

Rezacie hodnoty klavírny drôt do Ø	1,8 mm
Celková dĺžka	180 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2,2 mm
elektrostatická vlastnosť	VDE 1000 V
Norma	podobné ako DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vlastnosť čelustí	ozubené
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	svetlý
bez iskier	nie

Druh produktu

Multifunkčné kliešte