



Vnútrotný presný merací prístroj TK bez číselníkového úchylkomeru SU, Rozsah merania: 8-12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435050 8-12
GTIN	2050001040015
Trieda položky	46F

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne \varnothing vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.

Pevné meracie čapy **osadené tvrdým kovom.**

Použitie:

Na presné meranie \varnothing otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútrotných profilov.

Rozsah balenia:

Vnútrotný presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Hĺbka merania	100 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 μ m
Počet meracích čapov	9
Rozsah merania	8 - 12 mm
Centrovací tanier Šírka	6,5 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

Kalibrácia Presný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023210 60
Kalibrácia DAkkS Presný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023220 60

Príslušenstvo

Merací kolík pre rozsah merania 8 - 12 mm TK merací \varnothing 9,5	435092 9,5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Merací kolík pre rozsah merania 8 - 12 mm TK merací \varnothing 10,5	435092 10,5
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer \varnothing 8	484030 8
Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Indukčný presný úchylkomer Extrames Typ 2001	434670 2001
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer \varnothing 12	484030 12
Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 750	435142 750
Merací kolík pre rozsah merania 8 - 12 mm TK merací \varnothing 9	435092 9
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer \varnothing 10	484030 10
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1000	435142 1000

Merací kolík pre rozsah merania 8 - 12 mmTK merací Ø 11,5	435092 11,5
Merací kolík pre rozsah merania 8 - 12 mmTK merací Ø 8,5	435092 8,5
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Merací kolík pre rozsah merania 8 - 12 mmTK merací Ø 10	435092 10
Digitálny číselníkOdčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Merací kolík pre rozsah merania 8 - 12 mmTK merací Ø 8	435092 8
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1500	435142 1500
Merací kotúč pre rozsah merania 8 – 12 Hrúbka 0,5	435105 0,5
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 2000	435142 2000
Merací kolík pre rozsah merania 8 - 12 mmTK merací Ø 11	435092 11
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9	484030 9
Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Merací kolík pre rozsah merania 8 - 12 mmTK merací Ø 12	435092 12
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 250	435142 250
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 500	435142 500