



## Vnútorné presné meracie zariadenie pre slepé otvory SS, Rozsah merania: 50-110mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435120 50-110
GTIN	2050001037824
Trieda položky	46D

### Popis

#### Prevedenie:

Dvojbodový porovnávaci merací prístroj, založený na **vyhotovení Schwenk. Schwenk základný otvor SS**. Na meranie základných otvorov a strediacich výstupkov. Posuvné meradlo a pohyblivý snímací čap s karbidovým hrotom.

#### Rozsah balenia:

Vnútorné presné meracie zariadenie **bez** zobrazovacieho prístroja a nastavovacích krúžkov.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

#### Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.

### Technický opis

Počet posuvných meradiel	2
Rozsah merania posuvného meradla	50 – 80; 80 – 110 mm
Hĺbka merania	55 mm
Rozsah merania	50 - 110 mm

Vzdialenosť odo dna otvoru h	1,5 mm
Centrovací tanier Šírka	34 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

## Služby

Kalibrácia Presný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 160	023210 160
---	------------

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60	484030 60
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 85	484030 85
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Adpatér pre 2-bodové vnútorné meracie prístroje 1 kus Typ 35-90	439914 35-90
Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Digitálny číselník Odčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75	484030 75

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65