



## Sada vnútorných presných meracích prístrojov ocel' bez úchylkomeru SU, Rozsah merania: 50-160mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435060 50-160
GTIN	2050001048011
Trieda položky	46F

### Popis

#### Prevedenie:

Samocentrovací porovnávaci merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne  $\varnothing$  vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.

Pevné meracie čapy **z ocele**.

#### Použitie:

Na presné meranie  $\varnothing$  otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.

#### Rozsah balenia:

Vnútorný presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

#### Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

#### Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.

### Technický opis

Hĺbka merania	180 - 230 mm
Počet jemných meracích prístrojov	2
Počet meracích čapov	18
Rozsah merania	50 - 160 mm
Počet meracích kotúčov	7
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 $\mu$ m
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S9
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

## Služby

KalibráciaSúprava presných vnútorných meracích prístrojov Rozsah merania 50-230	020580 50-230
---	---------------

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 100	484030 100
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 95	484030 95
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Presný odchýlkomer $\pm$ rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Presný odchýlkomer $\pm$ rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 75	484030 75
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 85	484030 85
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 80	484030 80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 65	484030 65
Presný odchýlkomer $\pm$ rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 60	484030 60
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 55	484030 55

Presný odchýlkomer $\pm$ rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 50	484030 50
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 125	484030 125
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 70	484030 70
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer $\varnothing$ 90	484030 90
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16