

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Hrncová kefa Drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D1: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 573200 80     |
| GTIN             | 4017359005859 |
| Trieda položky   | 57L           |

**Popis****Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. Na použitie na uhlových brúskach a stacionárnych strojoch.

**S vnútorným závitom M14. S vnútorným závitom M14.**

**Použitie:**

Na opracovanie povrchov, odihľovanie, odstraňovanie hrdze, leštenie, odstraňovanie farieb, základných náterov, laku, okoviniiek.

**Technický opis**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ø kefy D <sub>1</sub>         | 85 mm                  |
| Hrúbka štetín                 | 0,3 mm                 |
| Dĺžka orezania H <sub>1</sub> | 25 mm                  |
| maximálne otáčky              | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Závit M                       | M14                    |
| Upchávkový materiál           | Drôt INOX              |
| Zapletanie                    | zvlnené                |

Druh produktu

Hrncová kefa