

Garant**Technická fréza, HM, Typ: AF0627****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Odhlovacia fréza** s vodiacou plochou bez rezných hrán na hrote.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhroťovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Upozornenie:

Redukované otáčky pre frézové telieska s celkovou dĺžkou 120 mm: maximálne 11 000 min^{#1}

Technický opis

Ozubenie skratka	Z7
Ø stopky	6 mm
Druh ozubenia	křížové brity

Celková dĺžka	60 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Ø hlavy	6 mm
Popis tvaru	valec s vodiacou plochou
Dĺžka hlavy	27 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza