

HOLEX**Bočné štiepacie kliešte izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	725351 180
GTIN	4045197888082
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).

Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Celková dĺžka	180 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ

Povrch	svetlý
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte