



Hydraulický akumulátorový krimpovací nástroj, Typ: M18HCCT



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Kompaktný hydraulický krimpovací nástroj, vhodný na spracovanie káblových koncoviek a konektorov od 16 mm² do 300 mm².

- **Hydraulický akumulátorový lisovací nástroj FORCE LOGIC™ 53 kN, lisuje spoje za menej ako 3 s.**
- **Optimálne vyváženie vďaka osvedčenému ovládaniu jednou rukou.**
- **In-line dizajn a hlava otočná o 350° – ideálne na prácu v ťažko prístupných miestach.**
- **Kompatibilný s ONE KEY™. Možnosť prenosu údajov cez Bluetooth na nahlasovanie zariadení.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). Automatické nastavenie lisovacieho tlaku na konektor, ktoré zabezpečuje optimálny lisovací tlak pre každé lisovanie a vizualizáciu plného tlaku pomocou zeleného svetla.**
- **Dlhodobá spoľahlivosť. Interval údržby pri 30 000 lisovaniach.**
- **Univerzálny držiak pre všetky bežné lisovacie vložky U.**

Rozsah balenia:

Nabíjačka M12-18C, prenosný kufrík.

Technický opis

Čas krimpovania	<3 s
Hmotnosť vrátane batérie	3,7 kg
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 Ah
Sila razenia	53 kN
max. prierez Meď	300 mm ²
max. prierez Hliník	150 mm ²
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Napojenie aplikácie	OneKey
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Označenie výrobcu	M18HCCT-201C
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Krimpovacie kliešte

Príslušenstvo

Vložka lisovacieho nástrojaštandardná Prierez 95	078285 95
Vložka lisovacieho nástrojaštandardná Prierez 120	078285 120
Vložka lisovacieho nástrojaDIN CU Prierez 150	078286 150
Vložka lisovacieho nástrojaDIN CU Prierez 240	078286 240
Vložka lisovacieho nástrojaDIN CU Prierez 185	078286 185
Vložka lisovacieho nástrojaDIN CU Prierez 300	078286 300
Vložka lisovacieho nástrojaDIN CU Prierez 16	078286 16
Vložka lisovacieho nástrojaDIN CU Prierez 35	078286 35
Vložka lisovacieho nástrojaštandardná Prierez 70	078285 70
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18
Vložka lisovacieho nástrojaštandardná Prierez 240	078285 240
Vložka lisovacieho nástrojaDIN CU Prierez 25	078286 25

Vložka lisovacieho nástrojaštandardná Prierez 16	078285 16
Vložka lisovacieho nástrojaDIN CU Prierez 50	078286 50
Vložka lisovacieho nástrojaDIN CU Prierez 120	078286 120
Vložka lisovacieho nástrojaštandardná Prierez 50	078285 50
Vložka lisovacieho nástrojaštandardná Prierez 35	078285 35
Vložka lisovacieho nástrojaštandardná Prierez 25	078285 25
Vložka lisovacieho nástrojaštandardná Prierez 185	078285 185
Vložka lisovacieho nástrojaDIN CU Prierez 70	078286 70
Vložka lisovacieho nástrojaštandardná Prierez 150	078285 150
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Vložka lisovacieho nástrojaštandardná Prierez 300	078285 300
Vložka lisovacieho nástrojaDIN CU Prierez 95	078286 95