

**Rýchlomerný hrúbkomer, Rozsah merania: 0-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Trieda položky	42C

**Popis****Prevedenie:**

Meradlo hrúbky so zdvíhacím tlačidlom (meracia sila nezávisle od používateľa). Rám z ľahkej konštrukcie, lakovaný. Meracie plochy kalené a brúsené. Meracie plochy lapované.

**Technický opis**

Rozsah merania	0 - 10 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,02 mm
Ø meracích plôch	10 mm
Vykladanie	30 mm
Norma	Výrobná norma
Druh produktu	Rýchlomerný hrúbkomer
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C6

**Služby**

Kalibrácia Rýchlomerný hrúbkometer maximálny rozsah merania 200	023420 200
Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAkkSRýchlomerný hrúbkometer maximálny rozsah merania 30	023430 30