

**Vrták na jemnú kameninu / obkladačky, Ø vrtáka: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	787035 5
GTIN	9002741169054
Trieda položky	76G

**Popis****Prevedenie:**

2-dielna. Vrták s **karbidovou doštičkou**, brúsenou diamantom, s patentovaným strediacim hrotom pre presné nasadenie a presné otvory bez vylamovania. So stopkou 10 mm. Karbidový vrták na použitie v priemyslových skľučovadlách. S šesťhrannou stopkou 1/4 palca (E 6,3).

**Použitie:**

Na **mimoriadne tvrdé kameninové dlaždice** až do tvrdosti Mohs/Ritz 9, taktiež na sklo a porcelán.

**Upozornenie:**

Nevhodné na príklepové vrtanie. Otáčky vretena maximálne 200 ot/min. Chladenie nie je potrebné.

**Technický opis**

Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Stopka	Valcová stopka
maximálne otáčky	200 min <sup>-1</sup>
Celková dĺžka	105 mm

Počet vrtákov	2
Bit-šesthranná stopka	E 6,3
Ø vrtáka	5 mm
Ø stopky	10
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vrták do muriva