

**HOLEX****Vejárovitý brúsny valec rúno (A)/tkanina (A), Ø 100×50 mm, Porovnanie zrnitosti: 80CRS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568472 80CRS
GTIN	4045197924575
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

Štandardné rozmery **Ø 100 × 100 mm** alebo úzka verzia **Ø 100 × 50 mm** na spracovanie malých plôch. Upínací otvor Ø 19 mm s viacerými klinovými drážkami.

Kombinácia **brúsnej tkaniny a rúna**.

**Použitie:**

Výkon podobný brúsneju plátnu so zrnitosťou 80/120, aj na **zahladzovanie škrabancov** alebo na **nanášanie matného náteru**.

**Upozornenie:**

Na nastavenie šírky úzkych valčekov Ø 100×50 mm, súprava dištančných krúžkov č. 568439.

**Technický opis**

Porovnanie zrnitosti	80
odporúčané otáčky	2800 min <sup>-1</sup>
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Ø valčekov	100 mm
Šírka valca	50 mm
Atribút Názov produktu	Ø 100×50 mm
Druh produktu	Rúnový vejárový brúsny valec

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		