



Magnetický merací stojan s jemným nastavením na magnetickej základni, Typ: 120SF



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441170 120SF
GTIN	7290005397349
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Gulové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.

Štandardný držiak číselníkového odchýlkomera na upnutie stopky \varnothing 8 mm a pridržiavacia prizma, magnetický podstavec s jemným nastavením.

Popis:

Jemné nastavenie na magnetickom podstavci

Technický opis

Šírka magnetického podstavca	30 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L ₁	56 mm
Výška magnetického podstavca	35 mm
Dĺžka magnetického podstavca	40 mm

Vykladanie	178 mm
Prilnavosť	320 N
Dĺžka Kĺbové rameno L ₂	51 mm
maximálne zaťaženie	2,7 kg
Pripojovací závit dole	M5
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
3D kloubové rameno Typ 120	442114 120
Vario držiak číselníka Typ FA1100	440401 FA1100
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ S	442125 S
Podstavec pre statív Typ S	442140 S
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
3D kloubové rameno Typ 120	442110 120
Podstavec pre statív Typ S	442120 S
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1