

Univerzálny merací stojan s hydraulickým silovým upínaním



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441950
GTIN	4029713287399
Trieda položky	46Q

Popis

Prevedenie:

Podstavec obrobený z každej strany s vybrúsenými dosadacími plochami. Spodná strana prizmy na nasadenie na hriadele a cylindrické telesá. Horná strana s T-drážkou na posúvanie meracieho stĺpu. Stabilná tyč. Priečne rameno s jemným nastavením na držiaku odchýlkomeru.

S hydraulickou silou upnutia kľbového stĺpika. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie číselníka. Všetky kĺby sa pevne zovrú stredovou hlavou.

Použitie:

Na skúšku radiálneho hádzania na strojoch a zariadeniach alebo pre paralelné meranie na vodiacich plochách.

Technický opis

Vykladanie	260 mm
Podstavec Dĺžka	250 mm
Podstavec Šírka	60 mm
Druh produktu	Merací statív

