

 HÖRGER & GÄSSLER

## Mechanický magnetický merací stojan, Vykladanie: 220mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441100 220
GTIN	4260180710878
Trieda položky	46Q

### Popis

#### Prevedenie:

Mechanické centrálné upínanie všetkých kĺbov. Plynule nastaviteľná upínacia sila. Spínateľný magnetický podstavec s prizmatickou päťou. V rámci akčného rádiusu je možné dosiahnuť akúkoľvek polohu. Jemné nastavenie s vysokou stabilitou. Držiak odchýlkomera s Ø stopky 8 mm alebo prizmou.

#### Rozsah balenia:

Magnetický podstavec c. 440868 vel. 1.

### Technický opis

Prilnavosť	800 N
Výška magnetického podstavca	55 mm
Vykladanie	220 mm
Dĺžka magnetického podstavca	64 mm
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Pripojovací závit	M8

Vyrovnanie pripojovacieho závitu

stredové

Druh produktu

Merací statív

---

**Príslušenstvo**

Podstavec pre statív Typ 1

440868 1