

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Typ	HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie