

**GECHTER****Ručný pákový lis, Typ: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086760 16
GTIN	2050001743749
Trieda položky	08V

**Popis****Prevedenie:**

Stabilné duté liatinové telo s veľkou základňou. Stojan so 4 otvormi na upevnenie na pracovný stôl atď. Upínacie šmykadlo lisovacieho nástroja sa pohybuje bez vôle v prizmatickom vedení a je možné nastaviť jeho výšku. Ďalej je možné nastaviť zdvih lisu (zdvih barana) na požadovanú výšku zdvihu pomocou nastavovacej skrutky. Na upevnenie upínacích prípravkov na obrobky sú v podpornom stole k dispozícii T-drážky 10 mm. S prestaviteľnými čapmi páky umožňujúcimi rôzne tlakové výkony pri rozličných zdvihoch (pozri tabuľku).

**Použitie:**

Na razenie, nitovanie, utláčanie a dierovanie, ako aj na ohýbanie, lisovanie a zalisovanie.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá RAL 7035.

**Upozornenie:**

Ručné pákové lisy so vzduchovou podporou dostupné v internetovom obchode pod č. 086761.

**Technický opis**

Dĺžka zdvihu dlhá	0 - 58 mm
Tlakový výkon pri zdvihu dlhý	24 kN

T-drážka podľa DIN 650	2 ks vel. 10
Hmotnosť	79 kg
Vykladanie	160 mm
Hĺbka stola	230 mm
Vstavaná výška	100 - 320 mm
Polohovací otvor v baranovi	15 H 7 mm
Dĺžka zdvihu krátky	0 - 25 mm
Typ	16
Tlakový výkon pri zdvihu krátky	32 kN
Šírka ložnej plochy	300 mm
Hĺbka ložnej plochy	420 mm
Stôl Šírka	325 mm
Výška bez ručnej páky	710 mm
Druh produktu	Kolenový lis