



Viacbodový skrutkovač, 1/2 palca, dlhý, pre skrutky: M8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 642900 M8 |
| GTIN | 4018754007219 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytienie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Technický opis

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Ø na strane vstupu | 22,7 mm |
| Dĺžka | 140 mm |
| pre skrutky | M8 |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |
| Výstupný profil | viaczubý skrutkovač |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |