

Garant**Vejárovitý brúsny valec rúno (ZA)/tkanina (ZA), Ø 100×100 mm, Porovnanie zrnitosti: 150FINE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568471 150FINE
GTIN	4045197892355
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Štandardné rozmery Ø 100 × 100 mm alebo úzka verzia Ø 100 × 50 mm na spracovanie malých plôch. Upínací otvor Ø 19 mm s viacerými klinovými drážkami.

Kombinácia **brúsnej tkaniny a rúna**.

Obzvlášť odolné a jemne štruktúrované rúno so zirkónovým korundom (ZA). **Ideálne na obrábanie ušľachtilej ocele.**

Použitie:

Pre **ľahké čistiace práce** a **rovnomerné dokončenie povrchu**.

Upozornenie:

Na nastavenie šírky úzkych valčekov Ø 100×50 mm, súprava dištančných krúžkov č. 568439.

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	150
odporúčané otáčky	2800 min ⁻¹
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Ø valčekov	100 mm
Šírka valca	100 mm
Atribút Názov produktu	Ø 100×100 mm
Druh produktu	Rúnový vejárový brúsny valec

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		