

**Garant****DC.T 11T302, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260458 HB7120-1
GTIN	4045197817327
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hlavné použitie	M
Typ	HB7120-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie