




Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti, pre maximálny Ø obrobka: 240mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	443230 240
GTIN	2050001698810
Trieda položky	46L

Popis

Prevedenie:

Tvrdená a brúsená základná doska, teleso ložiska z vysoko pevného hliníka. Posuvné a vysoko zaťažiteľné rotujúce kotúče, z toho 1 rotujúci kotúč nastaviteľný pre diely rôzneho priemeru (do 60 mm). Na správne použitie je **dodatočne potrebný** kĺbový statív na uchytenie odchýlkomeru alebo páčkového odchýlkomeru.

Použitie:

Skúška presnosti axiálneho a radiálneho hádzania rotačných dielov do Ø 240 mm.

Presnosť:

Presnosť radiálneho hádzania **0,002 mm**.

Rozsah balenia:

Základná doska s 2 rotujúcimi kotúčmi, z toho 1 rotujúci kotúč výškovo nastaviteľný (bez kĺbového statívu a odchýlkomera).

Zvláštne príslušenstvo:

Kĺbový statív s posuvným blokom č. 443295.

Technický opis

Základná doska Šírka	200 mm
Základná doska Dĺžka	600 mm
pre maximálny Ø obrobka	240 mm
Hmotnosť	30 kg

T-Šírka drážky H7	10 mm
Druh produktu	Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere

Príslušenstvo

Kĺbový stojan s posuvným blokom Vykladanie 200	443295 200
Kĺbový stojan s posuvným blokom Vykladanie 130	443295 130