




Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti s brúsenou meracou plochou bez úchytkomeru, Výška hrotu: 75mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	443000 75
GTIN	4030234000176
Trieda položky	46K

Popis

Prevedenie:**Merací statív:**

S jemným nastavením a upínacím otvorom 8 H7. Priečne rameno je do výšky a do všetkých strán ľubovoľne nastaviteľné.

Koníky:

Posuvné. Ľavý koník s pevným hrotom, pravý koník s pohyblivým hrotom.

Merací stôl:

Presne brúsený, s 2 T-drážkami. Na upnutie koníkov (tolerancia H7), príp. meracieho statívu.

Rovinnosť podľa DIN 876/1.**Použitie:**

Na meranie presnosti radiálneho a axiálneho hádzania, ako aj na porovnávaciu skúšku súbežnosti a priemeru.

Rozsah balenia:

Merací stôl, merací statív Koníky hore s 90° prizmami na upnutie nevycentrovaných a pridlhých dielov (maximálny Ø obrobku 20 mm).

Technický opis

celková výška bez meracieho statívu	150 mm
Postranná, príp. výšková rovnosť koníkov	±0,01 mm

Dĺžka priečneho ramena	60 mm
Výška stĺpa	150 mm
Základná doska Šírka	110 mm
T-Šírka drážky H7	10 mm
Ø stĺpov	16 mm
Hmotnosť	12 kg
Vzdialenosť hrotov maximálna	350 mm
Ø priečneho ramena	16 mm
Ø pinoly	16 mm
Základná doska Dĺžka	500 mm
Výška hrotu	75 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
maximálne zaťaženie na pár	10 kg
Druh produktu	Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere

Príslušenstvo

Dvojica nastaviteľných výšok pre maximálny Ø obrobka 32	443050 32
Kĺbový stojan s posuvným blokom Vykladanie 200	443295 200
Kĺbový stojan s posuvným blokom Vykladanie 130	443295 130
Dvojica rolovacích stojanov pre výšku stredu 50/75	443160 50/75