




Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti s brúsenou meracou plochou bez úchylkomeru, Výška hrotu: 100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	443000 100
GTIN	4030234000183
Trieda položky	46K

Popis

Prevedenie:**Merací statív:**

S jemným nastavením a upínacím otvorom 8 H7. Priečne rameno je do výšky a do všetkých strán ľubovoľne nastaviteľné.

Koníky:

Posuvné. Ľavý koník s pevným hrotom, pravý koník s pohyblivým hrotom.

Merací stôl:

Presne brúsený, s 2 T-drážkami. Na upnutie koníkov (tolerancia H7), príp. meracieho statívu.

Rovinnosť podľa DIN 876/1.**Použitie:**

Na meranie presnosti radiálneho a axiálneho hádzania, ako aj na porovnávaciu skúšku súbežnosti a priemeru.

Rozsah balenia:

Merací stôl, merací statív Koníky bez priziem.

Technický opis

Výška hrotu	100 mm
Ø priečného ramena	16 mm
celková výška bez meracieho statívu	200 mm

Základná doska Dĺžka	700 mm
Základná doska Šírka	180 mm
Dĺžka priečneho ramena	125 mm
Vzdialenosť hrotov maximálna	450 mm
Ø stĺpov	22 mm
Postranná, príp. výšková rovnosť koníkov	±0,01 mm
Výška stĺpa	200 mm
Hmotnosť	35 kg
Ø pinoly	22 mm
T-Šírka drážky H7	12 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
maximálne zaťaženie na pár	20 kg
Druh produktu	Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere

Príslušenstvo

Dvojica nastaviteľných výšok pre maximálny Ø obrobka 65	443050 65
Dvojica rolovacích stojanov pre výšku stredu 100	443160 100