


**Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti, pre maximálny Ø obrobka: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	443300 30
GTIN	2050001944719
Trieda položky	46L

Popis**Prevedenie:**

Robustná konštrukcia s predpätými valivými uloženiami.

Typ RPG pre skúšky v sériovej oblasti s 2otočnými držiakmi a 1 meracími saňami (okremveľ.30).

Použitie:

Na skúšobné úlohy na vonkajších, vnútorných a rovinných plochách rotačných častí. Vďaka kompaktnému tvaru je vhodné ho používať predovšetkým na meracie projektory, optické súradnicové meracie stroje, ako aj na prístroje na meranie obrysov.

Presnosť:

Presnosť radiálneho hádzania **0,002 mm**.

Rozsah balenia:

Vrátane ovládacieho kľúča a brúsneho kameňa (bez odchýlkomera).

Zvláštne príslušenstvo:

Křížové sane na premeriavanie rovinnéj plochy.

Meracie sane s pinolou, príp. úložnými kolieskami.

Klíbové rameno s uchytením meracieho prostriedku.

Úložné kolieska z tvrdého kovu.

Elektrický pohon s riaditeľným transformátorom.

Pneumatické otočné rameno s napínacou kladkou.

Upozornenie:

Všetky druhy zariadení s iným typom valčekov (zapichovacie valčeky, príp. cylindrické valčeky) na vyžiadanie.

Technický opis

Typ valčekov	cyklindrické valceky
Hmotnosť	10,5 kg
Základná doska Dĺžka	120 mm
pre \varnothing obrobku	3 - 30 mm
Základná doska Šírka	120 mm
\varnothing valčekov	30 mm
pre maximálny \varnothing obrobka	30 mm
Druh produktu	Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere