

Garant**Bimetálová dierových píla, Priemer: 76mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 589010 76 |
| GTIN | 4045197158604 |
| Trieda položky | 51S |

Popis**Prevedenie:**

Robustná nerozbitná konštrukcia s variabilným ozubením na flexibilnom špeciálnom ocelovom telese (bimetal). Vystužené, pevné dno je vybavené závitom a unášacími otvormi (od Ø 32 mm) na bezpečné uchopenie na stopke. Vysoká kvalita zubov HSS, rozmery zubov a nízke výrobné tolerancie zaručujú ten najlepší rezný výkon a dlhú životnosť.

- **Variabilné ozubenie 4/6 zubov na palec pre chod s nízkymi vibráciami.**
- **Maximálna hĺbka rezu pre všetky veľkosti 38 mm.**
- **Precízne brúsené zuby – Najrýchlejšie pílenie a čisté rezné hrany.**

Použitie:

Na stacionárnych vŕtačkách, sústruhoch alebo elektrických ručných vŕtačkách s príslušným počtom otáčok. Na vyrezávanie okrúhlych otvorov z tenko- až hrubostenného materiálu s rovným alebo zvlneným povrchom obrobku. Vhodné pre všetky materiály ako ocel, **ušľachtilá ocel**, mosadz, meď, liatina, ľahký kov, drevo, sadrové a plastové dosky atď. Prívod maziva predlžuje životnosť (kovy).

Odporúčanie:

Použitie rezného oleja napr. č. 084205 veľ. 0,25 predlži životnosť a umožní rýchlejší pracovný postup.

Upozornenie:

Upínacie stopky a dierovacie píly sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými bimetalovými dierovacími píliami, okrem Bosch SDS.

Vírtacie korunky do kameňa pozri č. 788000, 788040, 788050.
Vykružovač z tvrdokovu na oceľ – pozri č. 118400, 118500, 119000.

Technický opis

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| odporúčané otáčky Hliník | 170 min ⁻¹ |
| odporúčané otáčky Oceľ | 115 min ⁻¹ |
| Priemer | 76 mm |
| odporúčané otáčky INOX | 55 min ⁻¹ |
| Zubov na palec | 4 / 6 |
| Druh produktu | Dierovacia píla |

Príslušenstvo

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Stredový vrták z tvrdokovu Typ 6KT | 589432 6KT |
| Strediaci vrták HSS Typ 6KT | 589430 6KT |
| Stopka na uchytávanie Typ 210L | 589310 210L |
| Stopka na uchytávanie Typ 210S | 589310 210S |