

**HOLEX****Bimetálová dierových píla, Priemer: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 589050 25     |
| GTIN             | 4045197221001 |
| Trieda položky   | 52S           |

**Popis****Prevedenie:**

**Robustná nerozbitná konštrukcia** s variabilným ozubením na flexibilnom špeciálnom oceľovom telese (bimetal). Vystužené, pevné dno je vybavené závitom a unášacími otvormi (od Ø 32 mm) na bezpečné uchopenie na stopke. Vysoká kvalita zubov HSS, rozmery zubov a nízke výrobné tolerancie zaručujú ten najlepší rezný výkon a dlhú životnosť.

- **Variabilné ozubenie 4/6 zubov na palec pre chod s nízkymi vibráciami.**
- **Maximálna hĺbka rezu pre všetky veľkosti 38 mm.**

**Použitie:**

Na stacionárnych vŕtačkách, sústruhoch alebo elektrických ručných vŕtačkách s príslušným počtom otáčok. Na vyrezávanie okrúhlych otvorov z tenko- až hrubostenného materiálu s rovným alebo zvlneným povrchom obrobku. Vhodné pre všetky materiály ako oceľ, **ušľachtilá oceľ**, mosadz, meď, liatina, ľahký kov, drevo, sadrové a plastové dosky atď. Prívod maziva predlžuje životnosť (kovy).

**Odporúčanie:**

Použitie rezného oleja napr. č. 084205 veľ. 0,25 predĺži životnosť a umožní rýchlejší pracovný postup.

**Upozornenie:**

**Upínacie stopky a dierovacie píly sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými bimetalovými dierovacími pílymi, okrem Bosch SDS.**

**Vŕtacie korunky do kameňa pozri č. 788000, 788040, 788050.**  
**Vykružovač z tvrdokovu na oceľ – pozri č. 118400, 118500, 119000.**

## Technický opis

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| odporúčané otáčky INOX   | 175 min <sup>-1</sup> |
| odporúčané otáčky Hliník | 525 min <sup>-1</sup> |
| odporúčané otáčky Oceľ   | 350 min <sup>-1</sup> |
| Priemer                  | 25 mm                 |
| Zubov na palec           | 4 / 6                 |
| Druh produktu            | Dierovacia píla       |

## Príslušenstvo

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Strediaci vrták HSS Typ 6KT          | 589430 6KT |
| Stredový vrták z tvrdokovu Typ 6KT   | 589432 6KT |
| Stopka na uchytávanie Typ 30         | 589310 30  |
| Rýchlovýmenná upínacia stopka Typ 30 | 589314 30  |