

**Snímač hrán, Ø snímacej hlavy: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	359000 10
GTIN	4045197350237
Trieda položky	38D

**Popis****Prevedenie:**

Snímacia hlava je pružne spojená s upínacou stopkou pomocou pružiny a umožňuje **presnosť vyrovnania na 0,01 mm.**

Všetky časti sú celé kalené a brúsené.

**Prevedenie reklamného textu:**

**Presnosť vyrovnávania 0,01 mm.**

**Použitie:**

Na vyrovnávanie východiskových plôch obrobku alebo hrán.

Počet otáčok vretena cca 600 1/min.

**Použitie reklamného textu:**

Na vyrovnávanie východiskových plôch obrobku alebo hrán. Počet otáčok vretena cca 600 1/min.

**Technický opis**

Celková dĺžka	84 mm
Ø upínacej stopky	10 mm
Ø snímacej hlavy	10 mm

Druh produktu

Snímač

**Príslušenstvo**Náhradná pružina pre snímač hrán Ø×Celková dĺžka  
4,6X40

359010 4,6X40

Náhradná pružina pre snímač hrán Ø×Celková dĺžka  
2,6X25

359010 2,6X25