

Garant

Vlasový uholník kalený, ploché prevedenie nehrdzavejúci, presnosť 00, Dĺžka ramien: 50X40mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	450010 50X40
GTIN	4045197443939
Trieda položky	41G

Popis**Prevedenie:**

Maximálna presnosť. S dvomi kuželovitými vlasovými meracími hranami na dlhom ramene. Celé tvrdené a odľahčené. Vysoké hrany brúsené a lapované, ploché strany brúsené.

Použitie:

Pre skúšobné práce v metóde svetelnej štrbiny.

Technický opis

Prierez ramena	13×4 mm
Dĺžka dlhého ramena	50 mm
Dĺžka krátkeho ramena	40 mm
Pravouhlosť	0,003 mm
Norma	DIN 875/00
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	F1
Druh produktu	Vlasový uholník

Služby

KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 100	025000 100
Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750