

**Garant****Príložený uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 250X165mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	451040 250X165
GTIN	4045197444219
Trieda položky	41G

## Popis

**Prevedenie:**

Vysoké hrany a ploché strany presne brúsené. Skúšobné plochy jemne brúsené. Uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a zbavený pnutí. Ochranné balenie pre bezpečnú prepravu.

**Použitie:**

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

**Presnosť:**

**DIN 875/1** – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,015 mm.

## Technický opis

Prierez ramena	35×7 mm
Pravouhlosť	0,023 mm
Dĺžka ramien	250×165 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	1

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Príložený uholník

### Služby

KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300	025000 300
Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750

### Príslušenstvo

Drevená kazeta pre dĺžku ramien 250X165	451600 250X165
---	----------------