

**Dvojitá brúska ECO, 400 V, Typ: DS15/300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Trieda položky	03S

Popis**Prevedenie:**

Extrémne tichý motor zaručuje dlhú životnosť aj pri **nepretržitej prevádzke**. **Dodanie bez brúsnych kotúčov**.

Mimoriadne robustné trojfázové brúsky na striedavý prúd v stolnom vyhotovení. Stabilné podpery obrobkov, blokovanie opätovného spustenia a ochranné štíty na ochranu očí zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti používateľa.

Upozornenie:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100.

Technický opis

Označenie výrobcu	DS15/300
Hmotnosť	80 kg
Príkonnosť	1100 W
maximálne otáčky	1450 min ⁻¹
Šírka brúsneho kotúča T	40 mm
Ø otvoru brúsneho kotúča H	76 mm
Ø brúsneho kotúča D	300 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Druh produktu

Dvojitá brúska

Príslušenstvo

Ochranný štít na oči pre č. 077502 Typ DS2	077509 DS2
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596610 NK60
Úložný stôl na náradie ľavý Typ AT2	077519 AT2
Stojan stroja vhodné pre stroj DS15	077513 DS15
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596610 SC80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596610 EK60
Úložný stôl na nástroje pravý Typ AT2	077525 AT2