


**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: C800****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596100 C800
GTIN	9003170100168
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Pružne lepené brúsne kotúče, veľmi mäkké. Maximálna pracovná rýchlosť 25 m/s.

Použitie:

Na brúsenie rezných hrán, leštenie, efektové brúsenie a jemné odihľovanie. Priemer upínacej príruby musí byť aspoň 2/3 priemeru kotúča.

Špecifikácia:

Karbid kremíka naviazaný na PU.

Rozsah balenia:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Upozornenie:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Technický opis

Stupeň jemnosti	extrajemné
Zrornosť	800
Skratka pre brúsivo	SiC

maximálna obvodová rýchlosť	25 m/s
Špecifikácia	karbid kremíka naviazaný na PU
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorý Ø redukčného krúžku	20 mm
Vnútorý Ø redukčného krúžku	25 mm
Vnútorý Ø redukčného krúžku	16 mm
Tvar	1
Ø kotúčov D	125 mm
Šírka kotúča T	20 mm
Atribút Názov produktu	125×20×32
Ø otvora H	32 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 32	596000 32
--	-----------