




## Plochý drážkový kameň brúsený, Rozmer drážky b1 stroja a zariadenia: 18mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	375370 18
GTIN	4020772071738
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovať paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlka tak nie je potrebná.

#### Použitie:

Ploché posuvné bloky sú potom účelné, **keď sa zariadenie používa vždy na jednom stroji s rovnakou šírkou drážky.**

#### Materiál:

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

#### Presnosť:

**Rozmer b = lícovanie h6.**

### Technický opis

pre skrutky DIN 84, DIN 912	M6×16
Dĺžka	22 mm
Rozmer drážky b <sub>1</sub> stroja a zariadenia	18 mm
Výška H	10 mm
Typ	6322B

Druh produktu

Drážkový kameň