


Garant**Špirálové vrtáky HSS-E č. 1 14400 ako súprava na doplnenie, bez povlaku,
Typ: 6-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	115300 6-10
GTIN	4045197024855
Trieda položky	11B

Popis**Prevedenie:**

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.

Profilové brúsenie: vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presný výbrus hrotu. Vrtáky pre sériovú výrobu.

Zosilnené jadro, bez povrchovej úpravy.

S hrotom typu C od veľkosti 2 mm.

Technický opis

Rozsah vrtania	6 - 10 mm
Vždy stúpajúce vrtanie	0,1 mm
Počet vrtákov	41
Stopka	Valcová stopka
Počet rezných hrán Z	2
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 338
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	h8

Uhol špičky	130 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
s kazetou	nie
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
TOOLOX 33	vhodný	8	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	12	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	8	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	5	S
GG(G)	vhodný	25	K
CuZn	podmienene vhodný	80	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,1	114400 9,1
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,7	114400 7,7
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,6	114400 8,6
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,9	114400 7,9

Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,1	114400 6,1
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6	114400 6
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,6	114400 6,6
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,2	114400 7,2
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,1	114400 7,1
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,7	114400 6,7
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,6	114400 9,6
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,8	114400 8,8
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,5	114400 9,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,8	114400 7,8
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,1	114400 8,1
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8	114400 8
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,9	114400 8,9
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,7	114400 8,7
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,4	114400 6,4
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,4	114400 9,4
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,4	114400 7,4
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,8	114400 6,8
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,8	114400 9,8
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,5	114400 6,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,3	114400 8,3
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,4	114400 8,4
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,5	114400 8,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,3	114400 6,3
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7	114400 7
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,5	114400 7,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,2	114400 6,2
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 10	114400 10
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,6	114400 7,6

Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,9	114400 9,9
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,2	114400 9,2
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 7,3	114400 7,3
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,3	114400 9,3
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9,7	114400 9,7
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,2	114400 8,2
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 9	114400 9
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,9	114400 6,9