



Diamantový kombinovaný brusný hrniec pre Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 75×26×20, Typ: D15



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	597111 D15
GTIN	9003175860241
Trieda položky	53Y

Popis

Prevedenie:

Hrncové brúsne kotúče potiahnuté s CBN alebo diamantovou vrstvou.

Vysokovýkonné kotúče na brúsenie nástrojov so superabrazívnou plochou s brúsivami (CBN príp. diamant) vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomernej vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.

Použitie:

Na hospodárne predbrúsenie a záverečné brúsenie rydiel z HSS, tvrdokovu bez výmeny brúsneho kotúča pre kryt S0 / S0E. Možno použiť v pároch s č. 597111 / 597112 alebo 597121 / 597122.

Diamantová vrstva na vysokovýkonné brúsenie materiálov s krátkou trieskou, neželezných materiálov, ako sú tvrdokov, polykryštalické rezné materiály (PKD), keramické materiály (PKS).

Špecifikácia D15C50B, D64C50B W-Carbide.

Technický opis

Zrornosť	D15
Skratka pre brúsivo	D
Špecifikácia	D15C50B
Brusivo	diamant
Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov
Tvar	11A2
Ø kotúčov D	75 mm
Šírka kotúča T	26 mm
Atribút Názov produktu	75×26×20
Ø otvora H	20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana	8 mm
Brúsne obloženie Výška X	2 mm
Druh produktu	Hrncový brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		