


**Voľný drážkový kameň brúsený na stredenie, Rozmer drážky b1 stroja: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375375 16
GTIN	4020772071851
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovať paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

**Použitie:**

Voľné posuvné vložky sa posúvajú po hrubom vyrovnaní prípravku z boku do drážok. **Pri preprave zariadenia potom neprekážajú žiadne dolu vyčnievajúce posuvné vložky a strojový stôl sa nemôže poškodiť.** Pre stroj postačujú 2kusy, príp. 4kusy pri dvojitom upínaní.

**Norma:**

**DIN 6323**

**Materiál:**

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

**Technický opis**

Rozmer drážky b <sub>1</sub> stroja	16 mm
Rozmer drážky b <sub>2</sub> zariadenia	20 mm
Výška H <sub>1</sub>	5,5 mm
Dĺžka	32 mm

Výška H	14 mm
Typ	6323
Druh produktu	Drážkový kameň