

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 300×40×76, Typ: EK60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596610 EK60
GTIN	9003170014199
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Tvar 5 s jednostranným výrezom 125 × 20 mm. **Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou** s keramikou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojitych brúskach na odihľovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

Použitie:

Na kalené ocele a HSS.

Špecifikácia:

Ušľachtilý korund biely, stupeň tvrdosti M.

Rozsah balenia:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Upozornenie:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Technický opis

Zrornosť	60
Stupeň jemnosti	stredný

Skratka pre brúsivo	A
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Špecifikácia	ušľachtilý korund biely, stupen tvrdosti M
Brusivo	ušľachtilý korund biely
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorý Ø redukčného krúžku	40 mm
Vnútorý Ø redukčného krúžku	51 mm
Tvar	5
Ø kotúčov D	300 mm
Šírka kotúča T	40 mm
Atribút Názov produktu	300×40×76
Ø otvora H	76 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 76	596000 76
--	-----------