

Mahr**Mikrometer s presným úchylkomerom, Rozsah merania: 0-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Pevný oceľový držiak, naklápanie o 45° voči stabilnej základni. Doraz s možnosťou nastavenia výšky. Meracie vreteno z nehrdzavejúcej ocele, kalené a brúsené. Meracie plochy zo spekaného karbidu. Ovládacie a odčítacie časti matne chrómované. S izolačnou ochranou rúk. Konštantná meracia sila. Pohyblivý súmerný snímač; zdvíhanie pomocou spätnej páky. Obzvlášť vhodný pre presné sériové diely a rýchle kontroly.

Presnosť:

Presný odchýlkomer DIN 863 – mikrometer 2 µm.

Rozsah balenia:

Vrátane jemného odchýlkomera Millimes č. 434674 veľ. 50/1.

Technický opis

Odčítanie Meracia skrutka	0,005 mm
Rozsah merania	0 - 50 mm
Ø meracieho bubna	25 mm
Ø vretena	7,5 mm
Rozsah merania Odchýlkomer	±0,05 mm

Odčítanie Odchýlkomer	0,001 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Kalibrácia	B14
Druh produktu	Číselníkový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer s presným úchylkometerom maximálny rozsah merania 100	022410 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer s presným úchylkometerom maximálny rozsah merania 100	022400 100

Príslušenstvo

Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
--	-------------